

ジャバラグリース(メーカー別)

★手の汚れないジャバラグリースで、グリースアップしましょう。



★取り揃えています。稠度No.000、00、0、1、2、3

★ペール缶等から80g、400g、500cc、700cc、1000cc等のジャバラに詰替

★詰替え品のジャバラグリースは、SDS以外の書類の発行はできません。

ローヤル油機株式会社

TEL.0246-32-6657

FAX.0246-32-6658

E-mail: info@loyal-grease.jp

URL <http://www.loyal-grease.jp/>

●当社充填品ジャバラ(400g、380g、80g) ○メーカー充填品ジャバラ(400g、380g、80g) □2~16kg缶 ◎シマルーベ ◇その他荷姿

【ローヤル油機】 品名	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ	
	増ちよう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
ローヤルレッドEP No.2	Li複合	赤色	-20~200℃	●	●	●	●				◎	◎
ローヤルゴールドNo. 2	Li複合	淡黄色	-20~200℃	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎
ローヤルゴールドKN No.1 2	Li複合	高粘着淡黄	-20~200℃	●	●	●	●				◎	◎
ローヤルブラック No.2	Li複合	黒色	-20~200℃	●	●	●	●					
ローヤルブラックKN No.2	Li複合	高粘着黒色	-20~200℃	●	●	●	●					
シリコーンTSK5401L (380g)	シリコーン	黄色	-40~150℃	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎
BEN-10		淡黄色		●	●	●	●				◎	◎
イソフレックスNBU-15	Br複合	ベージュ	-40~130℃	○	○	←6本		●	●	●	◎	◎

※弊社充填品のジャバラグリースは、NOKクリューバー株式会社の登録商標です。

【ナブテスコ】 品名	グリースの性状			380gジャバラ				2kg	16kg	シマルーベ	
	増ちよう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	1缶	1缶	1ケ	10ケ
モリホワイトRE-00		淡黄色		●	●	●	●	□	□	◎	◎
VIGOグリース RE-0		淡黄色		●	●	●	●	□	□	◎	◎
RVグリース LB-00		淡黄色		●	●	●	●		□	◎	◎

※弊社充填品のジャバラグリースは、ナブテスコ株式会社の登録商標です。

【出光興産】 品名	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ	
	増ちよう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
グリースMP No.0 1 2	Li	淡褐色	-20~130℃	○	○	○	○				◎	◎
エポネックス SR-0	Li複合	緑色	-20~200℃		○	○	○	No.2	No.2	No.2		◎
エポネックス SR-1 2	Li複合	緑色	-20~200℃	○	○	○	○	●	●	●	◎	◎
ポリレックス No.2	ウレア	褐色	-20~180℃		○	○	○					◎

※弊社充填品のジャバラグリースは、出光興産株式会社の登録商標です。

【EMG モービル石油】	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
モービラックスEP-0 380g	Li	淡褐色	-20~130℃	●	●	●	●					◎	◎
モービラックスEP-1 2	Li	淡褐色	-20~130℃	●	●	●	●					◎	◎
ユニレックス N-2 3	Li複合	緑色	-20~200℃	●	●	●	●					◎	◎
ビーコン325J (No.2)	Li	灰白色	-50~120℃	●	●	●	●					◎	◎
モービルグリースXHP-222	Li複合	濃い青色	-20~140℃	●	●	●	●					◎	◎
モービルセントールXHP-462	Ca複合	茶色	-20~230℃	●	●	●	●					◎	◎
モービルリスSHC-220 No.2	Li複合	赤色	-40~150℃	●	●	●	●					◎	◎
モービルSHCグリース460WT	Li複合	赤色	-40~150℃	●	●	●	●					◎	◎
モービルポリレーEM No.2	ウレア	青色	-20~180℃	●	●	●	●					◎	◎
SHCポリレー222-2 (食品機械)	ウレア	白色	-30~170℃	●	●	●	●	●	●	●		◎	◎
SHCポリレー462-2 (食品機械)	ウレア	白色	-20~170℃	●	●	●	●					◎	◎
モービルグリース28	非石鹼	赤色	-20~170℃					●	●	●		◎	◎

※弊社充填品のジャバラグリースは、Exxon Mobil Corporationの登録商標です。

【カストロール】	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
トライボールGR 100 PD-0 00	Li	褐色透明	-20~130℃	●	●	●	●	380g				◎	◎
トライボールGR 100 PD-1	Li	褐色透明	-20~130℃	●	●	●	●					◎	◎
トライボールGR 100 PD-2	Li	褐色透明	-20~130℃	○	○	○	○					◎	◎
モラブアロイ777-ES No.2	Li	灰黒色	-20~130℃			○	○						
モラブアロイBRB 572 No.2	Li	灰黒色	-20~130℃			○	○						
ブレイコート600EF	PTFE	白色						◇	2ozシリンジ				
ブレイコート601EF	PTFE	白色						◇	2ozシリンジ				

※弊社充填品のジャバラグリースは、BOジャパン Corporationの登録商標です。

【住鉱潤滑剤】	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
スミプレックスK-SO No.1, 2	Li複合	黄色	-20~200℃	○	○	※○	12本						◎
スミテックMG-430 No.2	Li複合	黄色	-40~240℃	○	○	※○	12本					◎	◎
ホワイトアルコムNo.2	Al 複合	白色	-20~200℃	○	○	○	○			○		◎	◎
モリLGグリース No.2	Li	黒色	-20~125℃		○	○	○						

※○は、12本

【ENEOS】 品名	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ	
	増ちよう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
エピノック AP(N)-0	Li	淡褐色	-20~125℃	○	○	○	○				◎	◎
エピノック AP(N)-1 2	Li	淡褐色	-20~125℃	○	○	○	○	□	2.5kg*1缶		◎	◎
エピノック AP(N)-2	Li	淡褐色	-20~125℃	○	○	○	○	●	●	●	◎	◎
マルティノック No.1 2	Li	茶褐色	-20~125℃	○	○	○	○				◎	◎
マルティノック DX-1 2	Li+Na	薄茶色	-20~135℃	○	○	○	○				◎	◎
マルティノック SDX	Li+Na	薄茶色	-40~150℃	○	○	○	○				◎	◎
ENSグリース	ウレア	白色	-40~175℃	○	○	○	○				◎	◎
タフリックス MP-2	Li 複合	淡黄色	-20~175℃			○	○					
タフリックス RB-2	Li 複合	淡黄色	-20~175℃			○	○					
パイロノックユニバーサルNo.000	ウレア	淡黄色	-20~175℃	●	●	●	●	380g			◎	◎
パイロノックユニバーサルNo.0	ウレア	淡黄色	-20~175℃		○	○	○					
パイロノックユニバーサルNo.1	ウレア	淡黄色	-20~175℃		○	○	○					
パイロノックユニバーサルNo.2	ウレア	淡黄色	-20~175℃	○	○	○	○				◎	◎
モリノックAP-0	Li	灰黒色	-20~125℃				○					
モリノックAP-1	Li	灰黒色	-20~125℃		○	○	○					
モリノックAP-2	Li	灰黒色	-20~125℃	○	○	○	○					
サーモニックス-2	ヘントナイト	淡褐色	-20~200℃	●	●	●	●					
ホイールベアリング-2	Li	淡黄褐色	-20~130℃	○	○	○	○					
ホワイトベア No.1	Li	白色	-20~160℃				○					
ホワイトベア No.1 2	Li	白色	-20~160℃		○	○	○					
カップグリース1種3号	Ca	淡黄色	-10~70℃					□	2.5kg*1缶			

※弊社充填品のジャバラグリースは、JXTGエネルギー株式会社の登録商標です。

【コスモルブリカント】 品名	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ	
	増ちよう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
コスモワイド WR-2	特殊Na	淡黄褐色	-40~150℃	○	○	○	○				◎	◎
コスモワイド WR-3	特殊Na	淡黄褐色	-40~150℃	●	●	●	●					
NEWダイナマックスNo.1	Li	淡黄褐色	-30~130℃		○	○	○					
NEWダイナマックスNo.2	Li	淡黄褐色	-30~130℃	○	○	○	○				◎	◎
NEWダイナマックスEP-1	Li	暗褐色	-30~130℃		○	○	○					
NEWダイナマックスEP-2	Li	暗褐色	-30~130℃	○	○	○	○				◎	◎
ダイナマックススーパーNo.2	Li	黄褐色	-30~130℃	○	○	○	○				◎	◎
ダイナマックスSH No.2	Li	黄褐色	-30~130℃	○	○	○	○				◎	◎
グリース銀河 No.2	Li	黄褐色	-30~130℃			○	○					
スーパー銀河 No.2	Li	黄褐色	-30~130℃				○					
耐熱グリースB No.2	Li	黄褐色	-30~130℃			○	○					

※弊社充填品のジャバラグリースは、コスモ石油ルブリカント株式会社の登録商標です。

【協同油脂】 品名	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ		
	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	12本		バラ	10本	30本	1ケ	10ケ	
マルテンプSRL	Li	淡褐色	-50~150℃	○	○	○		□	←2.5kg*1缶				
マルテンプLRL-3	Li	茶褐色	-30~130℃	○	○	○							
マルテンプET-100K	Li	茶褐色	-40~200℃	○	○	○					◎	◎	
レアマックススーパー	Ca複合	褐色	-40~200℃	○	○	○					◎	◎	
フルトライボMH	PTFE	白色	-30~250℃	◇	◇	◇	750g						
	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ	
マルテンプPS-2 (380g)	Ca複合	褐色	-50~130℃	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	
マルテンプET-R	特殊Ca	黄褐色			○	○	○						
エクセライトEP-2	ウレア	淡褐色	-20~200℃			○	○						
シトラックスEP-1 2	Li	茶褐色	-30~130℃	○	○	○	○				◎	◎	
アドレックス(300)	Li	茶褐色	-30~130℃			○	○						
パワーライトWR-2	Ca複合	褐色	-20~180℃		○	○	○						
	グリースの性状			500ccジャバラ				1000ccジャバラ					
	増ちょう剤	色	使用温度	1本	5本	15本		1本	5本	15本			
ユニリザーバーDL-1 500cc	Li	淡褐色				○							
// 1000cc	Li	淡褐色								○			
ユニリザーバーDL-2T 500cc	Li	淡褐色	-30~130℃	○	○	○							
// 1000cc	Li	淡褐色	-30~130℃					○	○	○			
(=ダイキン・LUBMAX GKL-2)	※弊社充填品のジャバラグリースは、協同油脂株式会社の登録商標です。												

【シェルブリカンツジャパン】 品名	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ	
	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
アルバニヤS-1	Li	淡褐色	-35~120℃	○	○	○	○				◎	◎
アルバニヤS-2	Li	淡褐色	-25~120℃	○	○	○	○	●	●	●	◎	◎
アルバニヤS-3	Li	淡褐色	-25~120℃	●	●	●	●					
アルバニヤEP-R000 R00 R0	Li	茶褐色	-20~110℃	●	●	●	●	380g			◎	◎
アルバニヤEP-1	Li	茶褐色	-20~110℃	●	●	●	●				◎	◎
アルバニヤEP-2	Li	茶褐色	-20~110℃	○	○	○	○				◎	◎
アルバニヤRA-J	Li	淡褐色	-40~130℃	●	●	●	●				◎	◎
アルバニヤHDX	Li/Ca	黒色	-10~120℃		○	○	○					
スタミナRL-0	ウレア	淡黄色	-20~180℃	○	○	○	○				◎	◎
スタミナRL-1 2	ウレア	淡黄色	-20~180℃	●	●	●	●	6本	12本		◎	◎
スタミナRL-2スプレー	ウレア	淡黄色	-20~180℃					◇	◇			
スタミナEP-1 2	ウレア	淡黄色	-30~130℃	○	○	○	○				◎	◎
スタミナHDS	ウレア	淡黄色	-30~130℃			○	○					
	※弊社充填品のジャバラグリースは、昭和シェル石油株式会社の登録商標です。											

【フックスジャパン】	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	容量	10本	30本	1ケ	10ケ
セプラチン KG 10 HMF	AL複合	黒色	-10~140℃	●	●	●	●	380g				◎	◎
グライトモ585K No.2	Li	白色	-45~130℃	●	●	●	●					◎	◎
グライトモ585M No.1	Li	ベージュ	-25~120℃				◇	420ml					
グライトモ585M No.2	Li	ベージュ	-25~120℃						○	○		◎	◎
グライトモ805 No.1	Li	ベージュ	-20~110℃				◇	420ml					
グライトモ805 No.2	Li	ベージュ	-20~110℃	◇	◇	◇	◇	420ml					

【中央油化】	グリースの性状			400gジャバラ				1kg					
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	12本	24本		
シャーシ No.2	Ca	淡褐色	-20~80℃	○	○	○	○						
ユリタックス No.2	ウレア	淡黄色	-20~200℃				●						
セントタックスEP-1, 2	Li	淡褐色	無滴点				●						
フロログリースS-2	PTFE	白色	-40~130℃					◇					

※弊社充填品のジャバラグリースは、NOKクリューバー株式会社の登録商標です。

【ハーモニックドライブ】	グリースの性状			400gジャバラ				80gジャバラ			シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	10本	30本	1ケ	10ケ
ハーモニック SK-1A	Li	淡黄色							●	●	●	◎	◎
ハーモニック SK-3		淡黄色							●	●	●		
ハーモニック 4B No.2	ウレア	淡黄色							●	●	●	◎	◎

※弊社充填品のジャバラグリースは、昭和シェル石油株式会社の登録商標です。

【中京化成工業】	グリースの性状			400gジャバラ				300mlチューブ					
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	バラ	12本	24本		
シャーシ No.1 2	Ca	銅色	-10~70℃				○						
リチウム No.2	Li	淡黄色	-20~130℃		○	○	○						
リチウム No.1 3	Li	淡黄色	-20~130℃				○						
モリブデン No.2	Li	灰黒色	-20~130℃				○						
CKウレア No.2	ウレア	淡黄色	-20~180℃				○						
フードマスターG-0 (No.0)	Ca複合	淡黄色	-40~200℃	○			○						
フードマスターG-300(No.1.5)	Ca複合	淡黄色	-40~200℃	○			○						
ルブリエース(集中給油用)	Ca	淡黄色	-10~70℃					◇	◇	◇			

2024年8月30日更新

(C)2020年1月 LoyalYuki Corporation □

※お問い合わせ先 : ローヤル油機(株) TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658 E-mail:info@loyal-grease.jp