

ジャバラグリース & 自動給油機・シマルーベ



★お好きなグリースをシマルーベに詰替えませんか。

- ★シマルーベの詰替えは、400gジャバラ1本から出来ます。
- ★北海道・東北地区の屋外設置の場合は、稠度No.1がお薦めです。
- ★屋内設置の場合は、稠度No.2がお薦めです。
- ※稠度No.0、00、000については、お問い合わせください。

ローヤル油機株式会社

TEL.0246-32-6657

FAX.0246-32-6658

E-mail: info@loyal-grease.jp

URL <http://www.loyal-grease.jp/>

ジャバラグリース ●: 当社充填品 ●: メーカー充填品 シマルーベ ▼在庫品 ▽非在庫品

【ローヤル油機】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
ローヤルレッドEP No.2	Li複合	赤色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ローヤルゴールド No.1	Li複合	淡黄色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ローヤルゴールド No.2	Li複合	淡黄色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
シリコンTSK5401L (380g)	リチウム	黄色	-40~150℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
BEN 10 No.2		淡黄色		●	●	●	●	▼	▼	▼
プラスチックNo.2	ベントン	茶色透明	無滴点	●	●	●	●	▼	▼	▼

【出光興産】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
グリースMP No.1	Li	淡褐色	-20~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
グリースMP No.2	Li	淡褐色	-20~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
エポネックス SR-1	Li複合	緑色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
エポネックス SR-2	Li複合	緑色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

※弊社充填品のジャバラグリースは、出光興産株式会社の登録商標です。

【エクソンモービル】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
モービラックスEP-1	Li	淡褐色	-20~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
モービラックスEP-2	Li	淡褐色	-20~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ユニレックス N-2	Li複合	緑色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ビーコン325J (No.2)	Li	灰白色	-50~120℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
モービルグリースXHP-222	Li複合	濃い青色	-20~140℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
モービルSHC-220 No.2	Li複合	赤色	-40~150℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
モービルSHCグリース460WT	Li複合	赤色	-40~150℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
モービルポリレーEM No.2	ウレア	青色	-20~180℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
SHCポリレー222-2 (食品機械)	ウレア	白色	-30~170℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
SHCポリレー462-2 (食品機械)	ウレア	白色	-20~170℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

※弊社充填品のジャバラグリースは、Exxon Mobil Corporationの登録商標です。

【カストロール】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
トライボールGR 100 PD-1	Li	褐色透明	-20~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
トライボールGR 100 PD-2	Li	褐色透明	-20~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

【コスモブリカンツ】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
コスモワイド WR-2	特殊Na	淡黄褐色	-40~150℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ダイナマックスNo.2	Li	淡黄褐色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ダイナマックスEP-2	Li	暗褐色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ダイナマックススーパーNo.2	Li	黄褐色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ダイナマックスSH No.2	Li	黄褐色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

※弊社充填品のジャバラグリースは、コスモ石油ルブリカンツ株式会社の登録商標です。

【協同油脂】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
シトラックス EP-1	Li	茶褐色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
シトラックス EP-2	Li	茶褐色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

※弊社充填品のジャバラグリースは、協同油脂株式会社の登録商標です。

【ENEOS】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
エピノック AP-1(N)	Li	淡褐色	-20~125℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
エピノック AP-2(N)	Li	淡褐色	-20~125℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
マルティノック No.1	Li	茶褐色	-20~125℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
マルティノック No.2	Li	淡褐色	-20~125℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
マルティノック DX-1	Li+Na	薄茶色	-20~135℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
マルティノック DX-2	Li+Na	薄茶色	-20~135℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
マルティノック SDX	Li+Na	薄茶色	-40~150℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
マルティノック ウレア	ウレア	白色	-20~175℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
マルティノック ワイド 2	Li+Na	薄茶色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ENSグリース	ウレア	乳白色	-40~175℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
パイロノックユニバーサルNo.2	ウレア	淡黄色	-20~175℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
パワーノック WB-2	Li	琥珀色	-20~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

※弊社充填品のジャバラグリースは、JXTGエネルギー株式会社の登録商標です。

【シェルブリカンツジャパン】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
アルバニヤ S-1	Li	淡褐色	-35~120℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
アルバニヤ S-2	Li	淡褐色	-25~120℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
アルバニヤ EP-0 1	Li	茶褐色	-20~110℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
アルバニヤ EP-2	Li	茶褐色	-20~110℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
アルバニヤ RA-J	Li	淡褐色	-40~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
スタミナ RL-1	ウレア	淡黄色	-20~180℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
スタミナ RL-2	ウレア	淡黄色	-20~180℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
スタミナ EP-1	ウレア	淡黄色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
スタミナ EP-2	ウレア	淡黄色	-30~130℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

※弊社充填品のジャバラグリースは、昭和シェル石油株式会社の登録商標です。

【住鉱潤滑剤】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ		
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個
マルチグリス EX-2	Li複合	黄色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
スミプレックス MP-1 2	Li複合	黄色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
スミプレックスK-SO No.2	Li複合	黄色	-40~240℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ホワイトアルコム No.1	Al複合	白色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼
ホワイトアルコム No.2	Al複合	白色	-20~200℃	●	●	●	●	▼	▼	▼

【ローヤル油機】	オイルの性状			少量缶オイル				シマルーベ			
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	1L	4L			125ml	10個	250ml
高性能チェーンオイル(#68)	鉱物油	淡黄色	-27~90℃	●	●				▼	▼	▼

引火点250℃（可燃性液体類）

【シマルーベ】	グリースの性状			400gジャバラ				シマルーベ			
	品名	増ちょう剤	色	使用温度	バラ	5本	10本	20本	125ml	10個	250ml
汎用グリース No.2	Li/Ca	淡褐色	-30~120℃						▼	▼	▼
モリブデン入りグリス No.2	Li	黒色	-25~130℃						▼	▼	▼
高温グリス No.2	Be	淡褐色	-20~160℃						▼	▼	▼
液体グリース No.0	Li/Ca	淡褐色	-20~120℃						▼	▼	▼
食品用グリス No.2	Al複合	白色	-40~140℃						▼	▼	▼
チェーン用オイル (#68)	鉱物油	淡黄色	-10~90℃						▼	▼	▼

2021年4月更新

(C)2020年1月 LoyalYuki Corporation □